

Ugello di soffiaggio LPZ-RB-150

Codice prodotto: 184319

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Livello di rumorosità	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Attacco pneumatico	Filetto maschio M12x1,25
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone