

Supporto ventosa ESH-HC-1-PK

Codice prodotto: 189214

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	3 mm
Dimensione nominale	1.2 mm
Volume	0.117 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sulla parte superiore Con compensatore di altezza
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 1
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	8 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Fissaggio ventosa	Diametro 3 mm
Attacco vuoto	PK-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale staffa di fissaggio	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temperato Acciaio fortemente legato