

# Unità di aspirazione ESS-30-BU

Codice prodotto: 189383

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore   |
|--|--|
| Compensatore di altezza per ventosa      | 8 mm   |
| Raggio min. del pezzo                    | 80 mm  |
| Dimensione nominale                      | 3 mm   |
| Diametro ventosa                         | 30 mm  |
| Volume ventosa                           | 4.07 cm <sup>3</sup>                               |
| Posizione del collegamento               | In alto  |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale  |
| Correlazione con il supporto ventosa     | Dimensione 4                                       |
| Forma ventosa                            | Rotondo, soffiato, 1,5 convoluzioni                |
| Pressione d'esercizio                    | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi             |
| Pressione di lavoro                      | -0.95 bar...0 bar                                  |
| Pressione d'esercizio nominale           | -70 kPa<br>-10.15 psi                              |
| Pressione di lavoro nominale             | -0.7 bar   |
| Fluido di lavoro                         | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione              |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III                                 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti        | Vedere le informazioni avanzate sul materiale      |
| Temperatura ambiente                     | -20 °C...60 °C                                     |
| Forza di tenuta alla pressione nominale  | 26.2 N   |
| Forza laterale alla pressione nominale   | 21.5 N   |
| Peso prodotto                            | 9.9 g  |
| Tipo di montaggio                        | Tramite attacco per il vuoto                       |
| Attacco vuoto                            | M6   |
| Colore                                   | Blu  |
| Durezza Shore                            | 60 +/- 5   |
| Materiale del perno a vite               | Ottone nichelato<br>Acciaio, zincato e cromato     |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)          |

| <b>Caratteristica</b> | <b>Valore</b> |
|-----------------------|---------------|
| Materiale ventosa     | PUR           |