

Silenziatore UO-M7

Codice prodotto: 197582

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Silenziatore aperto
Pressione d'esercizio	0 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	2.5 g
Attacco pneumatico	M7
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale del perno a vite	PE
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)