

Giunto flexo CRFK-M10X1,25

Codice prodotto: 2305778

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M10x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura ambiente	-20 °C...100 °C
Carico max ammissibile	0.9 kN
Peso prodotto	230 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale perno filettato	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale della calotta	EPDM
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega