

# Kit soffietto EADB-V2-32-S10-100

Codice prodotto: 2828829

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                      |
|--|---|
| Diametro esterno                         | 57 mm                                       |
| Dimensione                               | 32  |
| Intervallo corsa                         | 10 mm...100 mm                              |
| Stelo prolungato                         | 52 mm                                       |
| Progettazione                            | Circolare                                   |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                   |
| Design                                   | Kit soffietti<br>Con scarico convogliato    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato            |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                              |
| Resistenza ai fluidi                     | Polvere<br>Chip<br>Oli<br>Grassi<br>Benzina |
| Grado di protezione                      | IP65<br>Conforme IEC 60529                  |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...80 °C                              |
| Massa in movimento                       | 46 g  |
| Peso prodotto                            | 116 g                                       |
| Tipo di montaggio                        | A pressione<br>Tramite perno filettato      |
| Attacco pneumatico                       | G1/4  |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)   |
| Materiale componenti adattatore          | Lega di alluminio battuto<br>Anodizzato     |
| Materiale guarnizioni                    | NBR   |
| Materiale della membrana                 | NBR   |
| Materiale perno filettato                | Acciaio inossidabile ad alta lega           |