

Kit assiale EAMM-A-V32-60P

Codice prodotto: 4608750

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	55.1 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	1.03 kgmm ²
Coppia trasmissibile	1.5 Nm
Peso prodotto	210 g
Codice interfaccia, attuatore	V32
Codice interfaccia, ingresso motore	60P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)