

Giunto
EAMD-67-51-22-32X32-U
Codice prodotto: 5070937

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	22 mm
Diametro di montaggio 2	32 mm
Dimensione	67
Lunghezza nominale	51 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	4500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	374 kgmm ²
Coppia trasmissibile	133 Nm
Peso prodotto	740 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)