


Blocco batteria MHA2-PR10-5-M5

Codice prodotto: 525131

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	597 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante Con guida DIN
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 1	M7
Collegamento pneumatico, porta 2	M5
Collegamento pneumatico, porta 3	M7
Collegamento pneumatico, porta 4	M5
Collegamento pneumatico, attacco 5	M7
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto