

Kit soffietto DADB-S1-20-S10-50

Codice prodotto: 553407

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	29 mm
Dimensione	20
Intervallo corsa	10 mm...50 mm
Stelo prolungato	22 mm
Progettazione	Circolare
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Resistenza ai fluidi	Polvere Chip Oli Grassi Benzina
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	20 g
Tipo di montaggio	Tramite perno filettato Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale componenti adattatore	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale della membrana	NBR
Materiale perno filettato	Acciaio inossidabile ad alta lega