

## Connettore a innesto CRQS-1/4H-5/32-U

Codice prodotto: 565355

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                       |
| Dimensione nominale                                              | 0.118 in                                       |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                      |
| Progettazione                                                    | Esecuzione diritta                             |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 1                                              |
| Design                                                           | Principio push-pull                            |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-13.775 psi...203 psi  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...14 bar                             |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione       |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                             |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                                | Vedere le informazioni avanzate sul materiale  |
| Temperatura ambiente                                             | -20 °C...150 °C<br>-4 °F...302 °F              |
| Cavi adatti                                                      | PFAN                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Diametro bussola a innesto 1/4"                |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 5/32"  |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale corpo                                                  | Acciaio inossidabile ad alta lega              |
| Materiale anello di smontaggio                                   | Acciaio inossidabile ad alta lega              |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | FPM                                            |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega              |