

## Strozzatore fisso VMPA-FT-NW1.0-10

Codice prodotto: 572547

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                                    | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola                                  | Funzione strozzatore                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 1                  | Sottobase                                                                                                  |
| Tipo di montaggio                                 | Avvitamento                                                                                                |
| Portata nominale standard in direzione del flusso | 36 l/min...41 l/min                                                                                        |
| Pressione di lavoro                               | -0.9 bar...10 bar                                                                                          |
| Temperatura ambiente                              | -5 °C...60 °C                                                                                              |
| Dimensione nominale                               | 1 mm                                                                                                       |
| Posizione di montaggio                            | Opzionale                                                                                                  |
| Fluido di lavoro                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo       | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio                         | -20 °C...40 °C                                                                                             |
| Temperatura del fluido                            | -5 °C...60 °C                                                                                              |
| Peso prodotto                                     | 0.06 g                                                                                                     |
| Nota sui materiali                                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale vite cava                               | Lega di alluminio battuto                                                                                  |