

Blocchetto di collegamento VABM-L1-10G-G18-20-M-GR

Codice prodotto: 573928

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	10.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	20
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Peso prodotto	873 g
Attacco del servopilotaggio 12/14	M5
Scarico del servo pilotaggio 82/84	M5
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Collegamento pneumatico, attacco 5	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto