

# Blocco di collegamento VABM-B10-20E-N38-3

Codice prodotto: 576352

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                       | 22 mm                                     |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Numero max di posti valvola              | 3                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Peso prodotto                            | 866 g                                     |
| Tipo di montaggio                        | Con foro passante                         |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12          | 1/8 NPT                                   |
| Attacco servo pilotaggio 14              | 1/8 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | 3/8 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 3         | 3/8 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, attacco 5       | 3/8 NPT                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento         | Lega di alluminio battuto                 |