


Raccordo a T per montaggio rapido TCK-1/8-PK-4-KU

Codice prodotto: 6263

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	3.4 mm
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Bordo di tenuta
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Forma a T
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	POM
Materiale vite cava	Lega di alluminio, anodizzata
Materiale raccordo orientabile	POM