

Raccordo per tubi RTU-PK-6/6

Codice prodotto: 7605

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	5.3 mm
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Ottone