

# Blocco di collegamento VABM-B10-25E-N12-2-P3

Codice prodotto: 8026288

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                       | 27.5 mm                                   |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Numero max di posti valvola              | 2                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Peso prodotto                            | 726 g                                     |
| Tipo di montaggio                        | Con foro passante                         |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12          | 1/8 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | 1/2 NPT                                   |
| Collegamento pneumatico, porta 3         | 1/2 NPT                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento         | Lega di alluminio battuto                 |