

Strozzatore fisso VFFG-T-F6-8

Codice prodotto: 8047354

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Tipo di montaggio	Filettato
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Dimensione	Per ø 5,8 mm
Dimensione nominale	0.85 mm
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1.2 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)