


# Kit parallelo EAMM-U-70-S48-70AB-96

Codice prodotto: 8058970

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	70
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	118 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.18 Nm
Coppia trasmissibile	7 Nm
Peso prodotto	1800 g
Codice interfaccia, attuatore	S48
Codice interfaccia, ingresso motore	70AB
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)