


Kit parallelo EAMM-U-110-S62-88A-120

Codice prodotto: 8059052

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	110
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	799 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.3 Nm
Coppia trasmissibile	9.5 Nm
Peso prodotto	5250 g
Codice interfaccia, attuatore	S62
Codice interfaccia, ingresso motore	88A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)