

Kit di adattatori DHAA-G-R3-32-B20-40

Codice prodotto: 8079212

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	100 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Materiale piastra di adattamento	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato