


Riflettore catarifrangente SARA-R-Q20-MC

Codice prodotto: 8084165

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Temperatura ambiente	-40 °C...65 °C
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Peso prodotto	5.95 g
Materiale corpo	PMMA
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Larghezza strutturale del riflettore	Micro