

Kit di collegamento DADG-AK-G8-20-50

Codice prodotto: 8152391

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione | 20 |
| Corsa | 50 mm |
| Pressione d'esercizio | 0.1 MPa...0.8 MPa 14.5 psi...116 psi |
| Pressione di lavoro | 1 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 3 Nm |
| Tolleranza per la coppia di serraggio | ±10% |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1 | 3 Nm |
| Peso prodotto | 39.2 g |
| Attacco pneumatico | G1/8 |
| Materiale adattatore | Resina epossidica |
| Materiale guarnizioni | FPM |
| Materiale viti | Acciaio rivestito |