

Unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-B-W-10

Codice prodotto: 8155215

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	282 mm
Profondità di fissaggio	29 mm
Altezza	197 mm
Lunghezza	34 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Orologio in tempo reale	Sì
Deviazione, del real time clock	< 100 ppm a 25 °C
Numero di colori	64 k
Display	Con retroilluminazione
Tipo di display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touch Screen
Dimensione display	10,1"
Batteria di backup	Supercondensatore
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...32 V
Risoluzione display	1024 x 600 pixel
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale	0,38 A
Approvazione	Omologazione c UL us (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Non condensante
Grado di protezione	IP20 IP66
Nota sul grado di protezione	IP 20 lato posteriore IP 66 lato anteriore
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Nota sulla temperatura ambiente	per montaggio verticale
Peso prodotto	1000 g

Caratteristica	Valore
Funzioni aggiuntive	Funzione di comunicazione RS232
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Tipo di attacco della porta Ethernet	Connettore femmina
Interfaccia Ethernet, sistema di collegamento	RJ45
Interfaccia Ethernet, modello di collegamento	8
Interfaccia Ethernet, velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Interfaccia Ethernet, funzione	Programmazione
Interfaccia USB, funzione	Trasferimento file
Interfaccia UBS e, tipo di attacco	Connettore femmina
Interfaccia USB, tecnologia di collegamento	USB 2.0 tipo A
Software di programmazione	Designer Studio
Dati CPU	512 MB RAM