


Kit assiale EAMM-A-T42-40P

Codice prodotto: 8217184

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	43 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	3.2 kgmm ²
Coppia trasmissibile	7.5 Nm
Peso prodotto	178 g
Codice interfaccia, attuatore	T42
Codice interfaccia, ingresso motore	40P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)