


アングルシートバルブ

VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8

製品番号: 1002508

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストンアクチュエータ式ボペットバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
回線接続	DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2
呼び径	35 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
流れ方向	逆流不可
流体圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
公称圧力 継手 PN	16
排気機能	スロットル不可
リセット方法	メカスプリング
制御方法	外部制御
空気圧接続	雌ねじ G1/8
使用圧力	0.6 MPa...1 MPa 87 psi...145 psi
作動圧力	6 bar...10 bar
流体	蒸気 不活性ガス ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm
フロー方向	気体媒体の場合はバルブシートの上
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
最高粘度	600 mm ² /s
流体温度	-10 °C...80 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
流量 Kv	23 m ³ /h
材料に関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
バルブ本体の材料	赤真鍮
バルブ本体の材料番号	CC499K

特徴	値
材質 ボールねじシール	NBR
材質 シートシール	PTFE
製品質量	2300 g
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: 駆動ハウジング	真鍮