

圧力インジケータ OH-8-GE

製品番号: 10091

FESTO



データシート

特徴	値
使用圧力	-0.1 MPa...0.8 MPa -14.5 psi...116 psi
作動圧力	-1 bar...8 bar
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
空気圧接続	バーブニップル PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠