

ソケット
NECU-M-B12G5-C2-PB
製品番号: 1067905

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101 EN 61984
製品質量	48.7 g
電気接続 1	ストレートソケット, M12x1, 5ピン, Bコード, シールド可能
プラグコーディング	B
電気接続 2	ネジ端子, シールド可能
作動電圧範囲 DC	0 V...125 V
使用電圧範囲 AC	0 V...125 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	1.5 kV
伝送特性	DIN EN 50173 / CAT 5
許容ケーブル径	6 mm...8 mm
断面積	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
保護等級	IP67
周囲温度	-25 °C...85 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき
プラグ接点材質	真鍮 金めっき