

2山ナックル
SGA-M27X2
製品番号: 10770

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M27x2
半径方向の偏差 ±	5 mm
角度補正 ±	120 deg
取付位置	任意
ねじ式コネクタ	雄ねじ M27x2
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	2189 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質 ロッドアイ	鋼 亜鉛メッキ
ヒューズ材質	ばね鋼, 亜鉛めっき