

ショックアブソーバ DYEF-M22-Y1F

製品番号: 1113706

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M22
ストローク	7 mm
クッション	固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	7 mm
ストロークあたりの吸収エネルギー	1.2 J
製品質量	200 g
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス