

異径スリーブ
DAYH-10
製品番号: 1165491

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	10
取付位置	任意
位置検出	なし
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	64 g
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	ステンレス