

チェックバルブ  
H-3/4-B  
製品番号: 11692

FESTO



## データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
取付方法	ねじ込み式
使用圧力	0.04 MPa...1.2 MPa
作動圧力	0.4 bar...12 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
取付位置	任意
標準流量 1->2(6-5)	5900 L/min
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
許容締付トルク	60 Nm
製品質量	101 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR