

ショックアブソーバ
DYEF-M12-Y1
製品番号: 1179840

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M12
ストローク	1.2 mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 金属固定ストッパ無し
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	1.2 mm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.35 J
製品質量	45.5 g
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス