

ショックアブソーバ  
DYEF-M14-Y1  
製品番号: 1179863

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                  |
|------------------|------------------------------------|
| サイズ              | M14                                |
| ストローク            | 1.2 mm                             |
| クッション            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 金属固定ストッパ無し |
| 取付位置             | 任意                                 |
| 位置検出             | なし                                 |
| 許容衝突速度           | 0.8 m/s                            |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                         |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                       |
| クッション長さ          | 1.2 mm                             |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 0.45 J                             |
| 製品質量             | 82.5 g                             |
| 取付方法             | ロックナット付                            |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                             |
| 材質 シール           | NBR                                |
| 材質ハウジング          | ステンレス                              |