


モータ取付キット  
EAMM-A-M43-60G  
製品番号: 1190076

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                      |
|--------------------|------------------------|
| 呼び長さ               | 33 mm                  |
| 取付位置               | 任意                     |
| 最高回転数              | 8000 1/min             |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                |
| 保護等級               | IP40                   |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント          | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク              | 12.5 Nm                |
| 製品質量               | 340 g                  |
| インタフェースコード アクチュエータ | M43                    |
| インタフェースコード モータイン   | 60G                    |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                 |