


パネル取付バルブ
SV-5-M5-B
製品番号: 11914

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
操作方法	手動
標準公称流量(DIN 1343)	95 L/min
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	ポペットバルブ(スプリングリターン)
リセット方法	メカスプリング
呼び径	2.3 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
被服	ポジティブオーバーラップ
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:--] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	17 N
製品質量	53 g
取付方法	フロントパネル取付 取付穴付
エア接続ポート 1	M5
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	プラスチック 真鍮