

絞りプレート
GRO-ZP-3-ISO
製品番号: 119674

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
作動圧力	0 bar...16 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-20 °C...80 °C
周囲温度	-20 °C...80 °C
取付方法	取付穴付