


バーブ型隔壁ニップル
SCN-PK-4
製品番号: 11973

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.8 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径6mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき