

サイレンサ
AMTE-M-LH-G1

製品番号: 1205865

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	10
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	17235 L/min
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	88 dB(A)
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	115 g
空気圧接続	G1
材質: クッションインサート	ブロンズ
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠