

# モータ折り返しキット EAMM-U-60-D40-55A-91

製品番号: 1210438

FESTO



## データシート

| 特徴                 | 値                      |
|--------------------|------------------------|
| サイズ                | 60                     |
| 取付位置               | 任意                     |
| ギア比                | 1:1                    |
| 最高回転数              | 6000 1/min             |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III      |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                |
| 保護等級               | IP40                   |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント          | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 0.07 Nm                |
| 伝達トルク              | 3 Nm                   |
| 製品質量               | 1040 g                 |
| インタフェースコード アクチュエータ | D40B                   |
| インタフェースコード モータイン   | 55A                    |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                 |