

プラスチックチューブ
PU-9-SW
製品番号: 12134

FESTO



データシート

特徴	値
外径	11.6 mm
流量に応じた曲げ半径	76 mm
内径	9 mm
全温度範囲の使用圧力	0 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.056 kg/m
空気圧接続	バーブ継手用 内径 9mm, ユニオンナット付
色	黒
ショア硬さ	A 91±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)