

ソレノイドコイル MSN1G-24DC-0D

製品番号: 123060

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	24V DC: 2.5W
許容電圧変動	-15%/+10%
認証	c UL us - 認定 (OL)
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	80 g
電気接続	3ピン タイプA DIN EN 175301-803準拠
取付方法	クランプ 固定クランプ付 アクセサリ付
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	鋼
巻き上げ材質	銅