

ソレノイドコイル
MSN1W-230AC-OD
製品番号: 123062

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
力率 cos {φ}	0.7
コイル特性値	AC230V: 50Hz, 起動電力 7.5VA, 保持電力 5.0VA 230V AC: 60Hz, 起動電力 5.0VA, 保持電力 3.7VA
許容電圧変動	+/- 10 %
海洋仕様	証明書を参照
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
証明書発行機関	DNV TAA000032J
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	80 g
電気接続	3ピン タイプA DIN EN 175301-803準拠
取付方法	クランプ 固定クランプ付 アクセサリ付
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	鋼
巻き上げ材質	銅