

カップリング
EAMC-16-20-6-8
製品番号: 1232854

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	6 mm
ホルダー直径 2	8 mm
サイズ	16
呼び長さ	20 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.28 kgmm ²
伝達トルク	1.6 Nm
製品質量	8 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠