

クリックストレート
NPKA-D-G18-Q6-P10
製品番号: 1243489

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	4 mm
チューブ挿入深さ	25.8 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク	2 Nm
定格締付トルク	1.25 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	4.2 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA66-GF30
材質 ねじシール	NBR
材質 スリーブ	POM
チューブシール材質	NBR