

サイレンサ
U-1/8-B-NPT
製品番号: 12638

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
大気開放時の流量	1450 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	74 dB(A)
周囲温度	-10 °C...70 °C
製品質量	8 g
空気圧接続	NPT1/8
材質: クッションインサート	PE
ねじ付トラニオン材質	アルミ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ