

L 型ソケット
SIE-WD-TR
製品番号: 12956

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ユニオンナット付
製品質量	13 g
電気接続	4 ピン ソケット, L型/ねじ端子 M72x1
プラグコーディング	A
作動電圧範囲 DC	0 V...250 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	2.5 kV
許容ケーブル径	4 mm...6 mm
断面積	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
保護等級	IP67
周囲温度	-25 °C...85 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	透明
材質: ユニオンナット	PA
材質 シール	CR FPM
プラグ接点材質	真鍮 ホワイトブロンズ, コーティング