

シールリング OK-M5

製品番号: 130850

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 規格ベース | ISO 16030 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| RTの手締め | はい |
| 定格締付トルク | 1.33 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±20% |
| 製品質量 | 0.1 g |
| 空気圧接続 | M5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: ストップ | ステンレス |
| 材質 シール | NBR |