

シールリング OK-M7

製品番号: 130851

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	ISO 16030
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
RTの手締め	はい
定格締付トルク	3.35 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	0.1 g
空気圧接続	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	ステンレス
材質 シール	NBR