

ベローグリッパ
DHEB-12-E-D-E-P
製品番号: 1320789

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
ベローズのストローク	5.5 mm
最小把持径	13 mm
最大把持径	17 mm
取付位置	任意
機能	単動式 クローズ
グリッパ機能	アダプティブ
構造	収縮ダイヤフラム 強制された動作過程
ガイド	ベースガイド
位置検出	なし
作動圧力	5 bar...8 bar
背圧	1 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	20 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	40 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	5 °C...60 °C
ベローズの平均交換間隔	0.5 mil.cyc
許容負荷基準値	0.12 kg
製品質量	17 g
取付方法	雄ネジ付 ロックナット付 オプション:
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ベローズ	EPDM
材質 ハウジング	アルミ アルマイト

